

ALPHA STAINLESS

8477PJD160P63 TFR

EAN 4031582386769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

| | |
|----------------|--------------------|
| 제품명 | Alpha stainless |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 200 kg |
| 적재 용량 정적 | 400 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 200 mm |
| 전체 체중 | 2.024 kg |

휠

| | |
|------------|---------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무 |
| 베어링 | 롤러 베어링, 스테인리스 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 직경 | 160 mm |
| 트레드 폭 | 46 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

하우징

| | |
|---------|--------------|
| 재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 60 mm |
| 회전 반경 | 167 mm |
| 회전 간섭 | 334 mm |
| 스테인리스 | ✓ |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 137 mm |
| 플레이트 너비 | 105 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8477PJD160P63 TFR

EAN 4031582386769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

