

# ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489  
Bestelnummer 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta reverse                                                 |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                                |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                                                       |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                                                       |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                                                      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                                        |
| Totale hoogte                | 240 mm                                                       |
| Totale breedte               | 96 mm                                                        |
| Totaal gewicht               | 3,499 kg                                                     |

## WIEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide            |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel    |
| Lagering                      | Precisie kogellagers |
| As                            | Geschroefd met moer  |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit       |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer  |
| Diameter                      | 200 mm               |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                |
| Breedte wielkern              | 50 mm                |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D           |

## BEHUIZING

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager      | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset          | 55 mm                                 |
| Draaicirkel     | 360 mm                                |
| Diameter koepel | 96 mm                                 |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489  
Bestelnummer 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

