

# OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270  
Bestelnummer 00838911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Verloop	● ● ● ● ○
---------	-----------

Corrosieweerstand	● ● ● ● ○
-------------------	-----------

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Zwenkwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	6500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	3200 kg
Statisch Draagvermogen	9750 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	275 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	19,435 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellager
Kleur	Transparante Coating
Offset	60 mm
Zwenk radius	166 mm
Uitzwenking	332 mm
	✓
Diameter koepel	160 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270  
Bestelnummer 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

