

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 제품명            | Zeta reverse                  |
| 하우징 유형         | 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비               |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 700 kg                        |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 560 kg                        |
| 전기 전도성         | 아니요                           |
| 스테인리스          | 아니요                           |
| 정지 중 하중용량      | 1400 kg                       |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C                        |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C                         |
| 총높이            | 164 mm                        |
| 전체 체중          | 2.99 kg                       |

## 하우징

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 주택 자재   | 강판, 매우 무거움            |
| Fork 외형 | 다양한 강화                |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2 개 |
| 색상      | 파란색 부동태화              |
| 오프셋     | 55 mm                 |
| 회전 반경   | 117.5 mm              |
| 회전 간섭   | 235 mm                |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 125 mm     |
| 트레드 폭      | 40 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 137 mm    |
| 플레이트 너비        | 105 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

주문 번호 00860926  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

