

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,68 kg

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	38,5 mm
Körbeforgás	260 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok

