

# GALEA

5070PJP100P30-12

EAN 4031582378627  
Bestelnummer 00770938



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Galea                              |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 139 mm                             |
| Totale breedte               | 66 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,434 kg                           |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## BEHUIZING

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Materiaal       | Polyamide     |
| Vork Vorm       | Gesloten      |
| Zwenklager      | Twee balraces |
| Offset          | 40 mm         |
| Zwenk radius    | 90 mm         |
| Draaicirkel     | 180 mm        |
| Diameter koepel | 59 mm         |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 12 mm   |

# GALEA

5070PJP100P30-12

EAN 4031582378627  
Bestelnummer 00770938



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

