



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 120 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ano                             |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 240 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 124 mm                          |
| Stavební výška              | 82 mm                           |

#### UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 32 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 52 mm                    |
| Průměr otáčení   | 216 mm                   |

#### KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                     |
| Průměr             | 100 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                                 |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 77 mm                |
| Šířka plotny                    | 67 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 56 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm              |
| Průměr otvoru plotny            | 8,5 mm               |

## Product Drawings

