

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Rendelési szám 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 35 mm |
| Kerékagy hossza | 90 mm |
| Test szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
| Csapágy típusa | 6207 |

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Duratech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 3600 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 3000 kg |
| Statikus teherbírás | 6000 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 2,025 kg |

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Rendelési szám 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

