PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 080x34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	32 mm
Fælgbredde	34 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6201

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	200 kg
Belastning ved 6 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,55 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 080x34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Bestillingsnummer 00806830

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH