

LINEA

594CUAP125P30-13 RAL9002

EAN 4031582378313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit | Linea |
| Type | Roulette pivotante avec verrou combiné |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 130 kg |
| Statique Capacité de charge | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 143 mm |
| Largeur totale | 82 mm |
| Poids global | 0,975 kg |
| Certification | Testé et surveillé par TÜV Süd |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 20 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Gris blanc (RAL9002) |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 52 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 13 mm |

Deutscher
Designer
Club

Prix Interzum

Prix IF
Design

DESSINS TECHNIQUES

