INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Mono
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	30 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	60 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	72 mm
Peso geral	0,78 kg

SUPORTE

Material da caixa	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinzento claro (RAL7035)
Offset	25 mm
Raio giratório	71,8 mm
Interferência giratória	143,6 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	18 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO


A025PJI050L51-10 RAL7035


EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH