

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052
Номер замовлення 00830229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3120 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2600 kg
Статичний Вантажопідйомність	6240 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	370 mm
Загальна вага	42,031 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	100 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Прямий
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупю
Офсет (Зсув)	90 mm
Радіус повороту	240 mm
Поворотне з'єднання	480 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	250 mm
Ширина тарілки	200 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	160 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

