INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

3478BOG100P62

EAN 4031582345728



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●○○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 280 °C |
| Alçada total | 128 mm |
| Pes total | 0,55 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Color | Passivat blau |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | El termocontes de Plàstic, resistent a la calor |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Sec amb Bush |
| Eix | Estirada de nou |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 85 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 103 mm |
| Placa ampla | 85 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3478BOG100P62

EAN 4031582345728

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte

Platte 3470-080P62-105x80




© Copyright 2026 TENTE International GmbH