

NOVATECH

ІТР 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО


Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	420 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	335 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	840 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,48 kg




NOVATECH

ІТР 125x30-015 H145

EAN 4031582319873

Номер замовлення 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.