

# KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 cv

EAN 4031582367157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa load     |
| 外壳类型       | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 1600 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 205 mm         |
| 总宽度        | 110 mm         |
| 总重量        | 4.41 kg        |

## 支架

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 外壳材料               | 铸铁或锻铁，重    |
| 支架形状               | 宽，加强的      |
| 旋转轴承               | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 颜色                 | 蓝色钝化       |
| 偏移量                | 58 mm      |
| 旋转半径               | 140 mm     |
| 转向干涉               | 280 mm     |
| Lubrication nipple | 1          |
| 圆顶直径               | 111 mm     |

## 轮子

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tread profile | 凸形           |
| 轮体材料          | 铝            |
| 胎面材料          | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承            | 精密滚珠轴承       |
| 轴             | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色          | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖            | 无螺纹护罩        |
| 直径            | 160 mm       |
| 胎面宽度          | 50 mm        |
| 轮体宽度          | 50 mm        |
| 胎面硬度（A）       | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D）       | 42 岸 D       |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 135 mm |
| 上板宽       | 110 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

# KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 cv

EAN 4031582367157

订单号 00838814

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

