

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Pasūtījuma numurs 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Koroziijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	66 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,143 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	21 mm
Korpusa platums	21 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	16 mm
Pagrieziena rādiuss	41 mm
Grozāms savienojums	82 mm
Kupola diametrs	43 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	59 mm
Plāksnes platums	47 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	35 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	46 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Pasūtījuma numurs 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

