

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	810 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	675 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1350 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	7,92 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90


EAN 4031582319521

Rendelési szám 00801212

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Rendelési szám 70801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.