

# AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364  
Bestelnummer 00037177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila stainless
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,847 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## VORK

Materiaal	Roestvrij staal, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm
Diameter koepel	60 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364  
Bestelnummer 00037177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

