

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 400 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 800 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 1,59 kg

KOLO

Materiál středu Ocel, železo

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdrem

Průměr 95 mm

Šířka Běhoun 40 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 45 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Typ ložiska 6204ZV

NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

