

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Número de encomenda 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	400 kg
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	290 mm
Largura geral	117 mm
Peso geral	3,732 kg

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	67 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Cor	Passivada a azul

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	117 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Número de encomenda 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

