

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	630 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1260 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	2,47 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	140 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	55 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6006 2RS
Tipus de seient	A
Apte per	bt_linde

