

# MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	45 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	53 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,56 kg

# MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

