

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Rendelési szám 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	2160 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1800 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	3600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	13,64 kg
Teljes szélesség	140 mm

VÁZ

A ház anyaga	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Réz-vas (átlátszó)
Lubrication nipple	1

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	175 mm
Talplemez szélessége	140 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	140 mm
Tengely furat átmérője	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Rendelési szám 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok

