

KAPPA

9682TOO125P63 CL67

EAN 4031582315981

Rendelési szám 00805765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa
Ház típusa	Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	840 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	700 kg
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	170 mm
Teljes szélesség	116 mm
Összsúly	3,613 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	48 mm
Körbeforgás	112,5 mm
Körbeforgás	225 mm
	✓
Kupola átmérője	111 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

KAPPA

9682TOO125P63 CL67

EAN 4031582315981

Rendelési szám 00805765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

