

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Objednávací číslo 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Tlumení, hybridní materiál
Materiál běhounu	Polyamid
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44 mm
Šířka středu kola	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,602 kg

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644  
Objednáací číslo 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

