INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	120 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	124 mm
Kopējais platums	82 mm

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	108 mm
Grozāms savienojums	216 mm
Kupola diametrs	52 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	72 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	44,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH