

# ALPHA

3470HUR125P62

EAN 4031582303667

Numéro de commande 00005304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Alpha   |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 400 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Hauteur                         | 155 mm  |
| Largeur totale                  | 75 mm   |
| Poids                           | 1.27 kg |

## CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 40 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 102.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm   |
| Diamètre du dôme        | 75 mm    |



## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 36 mm  |
| Largeur du corps de roue | 36 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 105 mm |
| Largeur de la platine                      | 80 mm  |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm   |

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

