

## ZETA

4688UAC160P63

EAN 4031582396478

Numărul de comandă 00838468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                              |
| Tip de carcasă                    | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 280 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 700 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -30 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 200 mm                            |
| Lățime totală                     | 117 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,709 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                               |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat                   |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                    |
| Roată                                   | Alb natural                             |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet               |
| Diametru                                | 160 mm                                  |
| Benză de rulare                         | 40 mm                                   |
| Lățimea corpului                        | 40 mm                                   |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                           |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                              |

## FURCA

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Material    | Tablă de oțel, foarte grea |
| Formă Furcă | Larg, Rezistent            |
| Culoare     | Pasivat în albastru        |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 117 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4688UAC160P63

EAN 4031582396478

Numărul de comandă 00838468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

