

## AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                       |
| Електропровідність                 | Так                                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 138 mm                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 43,5 mm                 |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                   |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник   |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем        |
| Діаметр                 | 100 mm                         |
| Протектор               | 32 mm                          |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, квадрат                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 36 mm                                                            |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 40 mm                                                            |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

