

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	960 kg
Krāvnese pie 6 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	9,8 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	85 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	85 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

PURETECH


FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Pasūtījuma numurs 00801896
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Pasūtījuma numurs 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.