INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	85 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	85 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●○○○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	960 kg
Kravnesība pie 6 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	9,8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Pasūtījuma numurs 00801896

Produkta rasējumi




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Pasūtījuma numurs 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH