LUMINA

A525POI040L51- 8

EAN 4031582443998



CHAPE

Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	20 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	44 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.03 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A525POI040L51- 8

EAN 4031582443998

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH