

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта            | Шток           |
| Тип                          | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч  | 40 kg          |
| Электропроводящий            | Нет            |
| Нержавеющая сталь            | Нет            |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg          |
| Общая высота                 | 6 mm           |
| Общий вес                    | 0,02 kg        |

ФИТИНГ

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
| Диаметр Стержень | 10 mm                                     |
| Длина Стержень   | 10 mm                                     |