

## ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ○ ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 75 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 150 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 128 mm                                    |
| Общий вес                          | 0,87 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                   |
| Радиус поворота       | 90 mm                   |
| Поворотное соединение | 180 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Литая резина, черная             |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 100 mm                           |
| Ширина Протектор        | 35 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A                   |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm              |

# ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

3470...100P30-13

