

AGILA

2477PJO075R47-36-40

EAN 4031582326345

Objednávací číslo 00031535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statický Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm
Celková hmotnost	0,436 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	24 mm
Radius otočení	80 mm
Otočné rušení	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (minimální)	36 mm
Expandér (maximální)	40 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2477PJO075R47-36-40

EAN 4031582326345
Objednací číslo 00031535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

