

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82,5 mm
Kopējais svars	0,5 kg

KRONŠTEINIS

Ofsets	36 mm
Pagriezienu rādiuss	63 mm
Grozāms savienojums	126 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds, super smags
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (D)	70 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	73 mm
Plāksnes platums	73 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

