

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	20 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	40 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	42,5 mm
Àmplia general	26 mm
Pes total	0,05 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acero, luz
Forquilla Forma	Ample
Scamimento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Passivat blau
Desplaçament	11 mm
Scio de giro	27 mm
Sterferencia de giro	54 mm
Dome Dictel	26,5 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	32 mm
Banda de rodadura ample	14 mm
Corporació ample	14 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	38 mm
Placa ampla	32 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	24 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	30 mm
Placa de diàmetre	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Número de comanda 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

