# NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

Numéro de commande 00833672



## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 78 mm |
| Largeur du bandage | 78 mm |
| Diamètre du roulement à billes | 47 mm |
| Largeur du roulement à billes | 16 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 700 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 840 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1400 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0.67 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

Numéro de commande 00832672

**Dessins du produit**







