

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Broj porudžbine 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	30 kg
Statički Nosivost	60 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	49 mm
Ukupna širina	38 mm
Ukupna težina	0,026 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	42 mm
Širina omotac	6 mm
Širina tela	6 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kučiste za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
ofset	16 mm
okretni radijus	39 mm
Otpor okretanju	78 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268
Broj porudžbine 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

