

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	650 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,25 kg

RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	70 mm
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	14 mm

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

