

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Bestelnummer 00074911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,047 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	35 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	12 mm
Zwenk radius	37 mm
Uitzwenking	74 mm
Diameter koepel	15,2 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Bestelnummer 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

