

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	800 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	120 mm
Lățime totală	98 mm
Greutate totală	1,75 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	53 mm
Raza de pivotare	90,5 mm
Interferență pivotantă	181 mm
Diametru cupolă	98 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	75 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm

RACORD

Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	95 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	70 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Numărul de comandă 00062070

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

