

AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808

Numărul de comandă 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	103 mm
Greutate totală	0,31 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	24 mm
Raza de pivotare	61,5 mm
Interferență pivotantă	123 mm

RACORD

Tip ajustare	Extensor sintetic, pătrat
Montaj expansiune (minim)	21,5 mm
Montaj expansiune (maximă)	24 mm
Indiciu	Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.

AGILA

2470PJO075R47-21,5-24

EAN 4031582324808

Numărul de comandă 00031501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

