

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numéro de commande 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

