

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○   |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○   |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ●   |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila stainless                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg                           |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | Sí                              |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 135 mm                          |
| Àmplia general             | 60 mm                           |
| Pes total                  | 0,71 kg                         |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Inoxidable, mitjà   |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Inoxidable          |
| Desplaçament         | 43,5 mm             |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |
| Dome Dictel          | 60 mm               |

## RODA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè             |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic  |
| El Bearing                          | Coixinet lliis          |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància        |
| Diàmetralització                    | 100 mm                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# AGILA STAINLESS

7477PJO100P50

EAN 4031582350159

Número de comanda 00036326  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

