

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Forma
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h	125 kg
Rozsah teploty (minimální)	-18 °C
Teplotní rozsah (maximální)	120 °C
Celková výška	190 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrdość Běhoun (A)	60 pobřeží A

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlěvání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	109 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	40 mm

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

