

SUPRATECH

PHP125X32-Ø8.3, ANTISTATIQUE

EAN 4031582489088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica, antistatica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,285 kg

SUPRATECH

PHP125X32-Ø8.3, ANTISTATIQUE

EAN 4031582489088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

