

ICS

5327PJP100S70

EAN 4031582367485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                                |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 137 mm                             |
| Poids                           | 0,463 kg                           |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Pare-fils intégré               |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Matériau                | Polyamide      |
| Forme de la chape       | Élancée        |
| Pivot                   | Tige pivotante |
| Déport                  | 37 mm          |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm         |
| Diamètre du filetage    | 0 mm           |

## FIXATION

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation    | Tige filetée à collet hexagonal |
| Diamètre de la tige | 10 mm                           |
| Longueur de la tige | 17 mm                           |

IF  
Design  
Award

# ICS



5327PJP100S70

EAN 4031582367485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



IF  
Design  
Award