PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Udefineret
Hjulbanemateriale	Polypropulen, blød
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	68 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Kugleleje diameter	47 mm
Bredde af Kugleleje	12 mm

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	700 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1400 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





