

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības trokšnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	550 kg
Krāvesība pie 4 km/h	550 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	550 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	86 mm
Kopējais svars	2 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	46 mm
Pagrieziena rādiuss	77,5 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	86 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	63 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	90 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Pasūtījuma numurs 00062069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

